



RP330

Spianatrice testate motore

La rettificatrice per testate RP330 è una macchina di semplice utilizzo realizzata per la spianatura di testate in ghisa od alluminio di vetture e veicoli commerciali.

Il suo particolare sistema di lavoro, dove è la testa a spostarsi e non la tavola, offre un'elevata precisione di lavoro e riduce l'ingombro della macchina stessa.

Le parti che compongono la struttura della macchina, quali testa, tavola e colonna, sono in ghisa molto robusta, e l'assieme è montato su un basamento in lamiera che alloggia il quadro comandi facilmente raggiungibile.

La presenza della mola abrasiva a settori e dell'utensile, dell'impianto di refrigerazione completo di vasca di decantazione e pompa, consentono di rettificare sia le superfici in ghisa che in alluminio con ottimi risultati.

Le immagini possono mostrare il prodotto corredato di accessori opzionali



Dotazione standard

Basamento in lamiera
Impianto refrigerante completo di pompa e vasca di decantazione
Mola a settori completa di settori abrasivi per ghisa
Protezione paraspruzzi
Ravvivatore per mola a settori
Diamante per ravvivatore
Utensile per testate
Coppia supporti piani per testate
Staffe di fissaggio
Chiavi di servizio
Libretto istruzioni

Dati tecnici

Superficie tavola: 670x270 mm
Distanza massima tra piano e mola: 330 mm
Corsa verticale mola: 205 mm
Diametro mola a settori: 330 mm
Velocità; rotazione mola: 1400 rpm
Velocità; avanzamento automatico (nei due sensi): 145 mm/min
Potenza motore mola: 2.2 Kw
Potenza motore avanzamento: 0.15 Hp
Potenza elettropompa: 1220x1080x1670 mm
Dimensioni (LxLxH): 445 kg
Peso:

Accessori

PVA015



Supporto universale orientabile con paralleli

UT0017



Utensile portainserito UT0014 per testate

UT0014



Inserto di ricambio per UT0017 (10 pz)



RP0099

Settori abrasivi per ghisa



RPA099

Settori abrasivi per acciaio



RPB099

Settori abrasivi per alluminio



VMV330

Velocità rotazione mola variabile 700 ÷ 1400 g/min



VTV330

Velocità avanzamento testa variabile



DIM330

Dispositivo inversione automatica avanzamento mola

UT0003



Utensile per testate

MT0013



Diamante per ravvivatore

UT0100



Chiave per UT0017

UT0150



Tornillo para inserto para UT0017